






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Position
SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	280702 A	280702 A	R1	3 280750 (Adapter)
A2	1	280696 A	280696 A	R2	3 280752 (Adapter)
A3	1	280703 A	280702 A	SA1	3 296865*
A4	1	280697 A	280696 A		* Isomat 3: 2
F1	1	280701 A			
F2	1	280695 A			
Zulässige Abweichung Permissible tolerance			Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	Maßstab Scale	Gewicht Weight
			umt. total	1 : 1	
Paßmaße Close tol.			beschichtet coated	Werkstoff Material	
Abmaße Std. tolerance				Benennung Title	
Original / Änderung Revision / Version			Datum Date	Rollenplan Isomat 3/4/5	
Name			Name		
Ringbezeichnung			gez. drawn	Schüco AWS 60	
			gepr. checked		
			ges. seen	IsoModul	
				340190 RP 1000	
				EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO