



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




SA-Rollen



Durchlauf-
richtung

Isomat 3



- Andruck-
walze

Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		R1	3	280750 (Adapter)
A1	1	280702 A	280702 A	R1/A1		R2	3	280752 (Adapter)
A2	1	280696 A	280696 A	R2/A2		SA1	3	296865*
A3	1	280703 A	280702 A	R1/A3				* Isomat 3: 2
A4	1	280697 A	280696 A	R2/A4				
F1	1	280701 A		R1/F1				
F2	1	280695 A		R2/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan;		
			mech. polished		-	Maßstab Scale 1 : 1		
			uml. total					
Paßmaße Close tol.			Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — - —			
Original / Änderung Revision / Version 0504		Datum Date	Name		Werkstoff Material			
Name		01.12.2008			Benennung Title			
Ringbezeichnung		gez. drawn	Winkler		Rollenplan Isomat 3/4/5			
		gepr. checked	Finkemeyer					
		ges. seen	Nienhäuser					
		SCHÜCO			Schüco AWS 60 IsoModul			
					Zeichn.-Nr. Drawing No. 340640 RP 1000			
					EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			
					Ersatz für Replacement for			