







Position
SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern
und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

Stck.	Art.-Nr. für Isomat 3/5	Art.-Nr. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen)	Stck.	Art.-Nr. Zubehör
A1	1	280699 B	R1/A1/R2	R1	6 282821
A2	1	280699 B	R1/A2/R2	R2	5 296448
A3	1	280700 B	R1/A3/R2	R3	1 296209
A4	1	280700 B	R1/A4/R2	SA1	3 299144*
F1	1	280698 B	R1/F1/R2		*Isomat 3: 2 Stck.
F2	1	280698 B	R1/F2/R3		

Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:
mech. polished	—	Maßstab Scale	Gewicht Weight
umf. total		1 : 1	g/m
beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0302	Datum Date	Name
Name	Finkemeyer	22.12.2005	finkca
SA1 hinzugefügt	gez. drawn	Finkemeyer	
	gepr. checked	Winkler	
	ges. seen	Nienhüser	
SCHÜCO			Benennung Title
			Rollenplan Isomat 3/4/5
			Schüco AWS 60
			IsoModul
			Zeichn.-Nr. Drawing No.
			340660 RP 1000
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature
			Ersatz für Replacement for