






Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergesamt anhand des Prüfplanes!

					Stck.		Art.-Nr. Zubehör			
Stck.		Art.-Nr. für Isomat 3/5		Art.-Nr. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen)		R1	6	280743
A1	1	296220		296220		R1/A1				
A2	1	296220		296220		R1/A2				
A3	1	296213		296220		R1/A3				
A4	1	296213		296220		R1/A4				
F1	1	299116				R1/F1				
F2	1	299116				R1/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:		
				mech. polished		-		Maßstab Scale		g/m
				umt. total				1 : 1		
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated				
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		Name		Werstoff Material		
Name Helwer				26.04.2005		prakkeau		Benennung Title		
Zeichnung in AutoCAD erstellt		gez. drawn		Helwer		Rollenplan				
		gepr. checked		Finkemeyer		Isomat 3/4/5				
		ges. seen		Nienhüser		Royal C				
						IsoClassic				
						Zeichn.-Nr. Drawing No.				
						340760 RP 0000				
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		