






Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

	Stck.	Art.-Nr. für Isomat 3/5	Art.-Nr. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen)	R1	Stck. 5	Art.-Nr. Zubehör 280743
A1	1	296220	296220	R1/A1			
A2	1	296220	296220	R1/A2			
A3	1	296213	296220	R1/A3			
A4	1	296213	296220	R1/A4			
F1	1	299116		R1/F1			
F2	1	280494					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
			mech. polished —		Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight g/m
			uml. total				
Paßmaße Close tol.			beschichtet coated — — —		Werkstoff Material		
Abmaße Std. tolerance		Original / Änderung Revision / Version 0302		Datum Date	Name	Benennung Title	
Name Helwer		02.05.2005		prakkeau		Rollenplan	
Zeichnung in AutoCAD erstellt		gez. drawn		Helwer		Isomat 3/4/5	
		gepr. checked		Winkler		Royal C	
		ges. seen		Nienhäuser		IsoClassic	
		SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No. 341060 RP 0000			
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	