



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



- Andruck-
walze

Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6 280752 (Adapter)
					SA1	3 296863*
A1	1	283015 A	283015 A	R1/A1		*Isomat 3: 2
A2	1	283015 A	283015 A	R1/A2		
A3	1	283016 A	283015 A	R1/A3		
A4	1	283016 A	283015 A	R1/A4		
F1	1	283014 A		R1/F1		
F2	1	283014 A		R1/F2		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight
			uml. total			
Paßmaße Close tol.			beschichtet coated			
Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version 0302		Datum Date 02.12.2008		Benennung Title		
Name				Rollenplan Isomat 3/4/5		
Ringbezeichnung		gez. drawn		Winkler		
		gepr. checked		Finkemeyer		
		ges. seen		Nienhüser		
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 341860 RP 1000		
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
				Ersatz / für Replacement for		
					IsoModul	