



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



- Andruck-
walze

Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	3	280750 (Adapter)		
A1	1	280696 A	280696 A	R1/A1	R2	3	280752 (Adapter)		
A2	1	283015 A	283015 A	R2/A2	SA1	3	296865*		
A3	1	280697 A	280696 A	R1/A3			*Isomat 3: 2		
A4	1	283016 A	283015 A	R2/A4					
F1	1	280695 A		R1/F1					
F2	1	283014 A		R2/F2					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-			
				uml. total				Maßstab Scale 1 : 1	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		- - -		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0302		Datum Date	Name	Benennung Title			
Name				03.12.2008		Rollenplan Isomat 3/4/5			
Rollenhinweis		gez. drawn	Winkler			Schüco AWS 50 IsoModul			
		gepr. checked	Finkemeyer						
		ges. seen	Nienhäuser						
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No.		341870 RP 1000		
				EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			