






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck.	Art.-Nr. Zubehör
						Qty.	Art.-No. Accessories
A1	1	280693 B	280693 B	R1/A1/R2/R3	R1	6	282821 (20.0 mm)
A2	1	280693 B	280693 B	R1/A2/R2/R3	R2	6	296210 (10.0 mm)
A3	1	280694 B	280693 B	R1/A3/R2/R3	R3	4	296448 (8.0 mm)
A4	1	280694 B	280693 B	R1/A4/R2/R3	R4	2	296209 (6.5 mm)
F1	1	280692 B		R1/F1/R2/R4			
F2	1	280692 B		R1/F2/R2/R4			

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished		Maßstab Scale	Gewicht Weight
			uml. total			
Paßmaße Close tol.			beschichtet coated			
Abmaße Std. tolerance		— — —		1 : 1		g/m
Original / Änderung Revision / Version			Datum Date		Werkstoff Material	
0201						
Name Finkemeyer			08.05.2008		Benennung Title	
Bemaßung geändert			gez. drawn		Rollenplan	
			Finkemeyer		Isomat 3/4/5	
			gepr. checked		Schüco AWS 50	
			Winkler		IsoModul	
			ges. seen		Nienhüser	
					Zeichn.-Nr. Drawing No.	
					341980 RP 1000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
					Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO

SCHÜCO