






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
A1	1	280699 B	280699 B	R1/A1/R2	R1	6	282821 (20.0 mm)
A2	1	280699 B	280699 B	R1/A2/R2	R2	4	296448 (8.0 mm)
A3	1	280700 B	280699 B	R1/A3/R2	R3	2	296209 (6.5 mm)
A4	1	280700 B	280699 B	R1/A4/R2			
F1	1	280698 B		R1/F1/R3			
F2	1	280698 B		R1/F2/R3			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU		
				mech. polished uml. total	Maßstab Scale		
				beschichtet coated	1 : 1		
					Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version		0302		Datum Date	Info-Plan:		
				Name	Gewicht Weight		
Ringbezeichnung		gez. drawn		Winkler	Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco AWS 60.HI IsoModul		
		gepr. checked		Finkemeyer			
		ges. seen		Nienhüser			
					Zeichn.-Nr. Drawing No.		
					343030 RP 1000		
					EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
					Ersatz für Replacement for		