

346680

346690

244308 PT  
244375 PA

SA1

- Andruckwalze
- Seitliche Andruckrolle

( Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4 )

|                                          |       |                  |                   |
|------------------------------------------|-------|------------------|-------------------|
| <div> <div>VP</div> <div>PU</div> </div> | Stck. | Art.-Nr. Zubehör |                   |
|                                          | R1    | 4                | 296207            |
|                                          | R2    | 4                | 296229            |
|                                          | R3    | 2                | 296210            |
|                                          | SA1   | 3                | 296865*           |
|                                          |       |                  | *ISOMAT 3: 2Stck. |
|                                          |       |                  |                   |

|    |       |                |              |                         |
|----|-------|----------------|--------------|-------------------------|
|    | Stck. | Art.-Nr.       | Art.-Nr.     | Bestückungsfolge        |
|    |       | für Isomat 3/5 | für Isomat 4 | ( v. innen nach außen ) |
| A1 | 1     | 296220         | 296220       | R1/R2/A1                |
| A2 | 1     | 296220         | 296220       | R1/R2/A2                |
| A3 | 1     | 296213         | 296220       | R1/R2/A3                |
| A4 | 1     | 296213         | 296220       | R1/R2/A4                |
| F1 | 1     | 299116         |              | R3/F1                   |
| F2 | 1     | 299116         |              | R3/F2                   |

|                                                |                          |                                               |                                                                                                                    |           |                                                                        |                                                           |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                |                          | Zulässige Abweichung<br>Permissible tolerance | Oberflächenabwicklung<br>Circumference                                                                             |           | VP<br>PU                                                               | Info-Plan:                                                |
|                                                |                          |                                               | <div> <div>mech.<br/>polished</div> <div>—</div> </div>                                                            |           | <div> <div>Maßstab<br/>Scale</div> <div>1 : 1</div> </div>             | <div> <div>Gewicht<br/>Weight</div> <div>g/m</div> </div> |
|                                                |                          |                                               |                                                                                                                    |           |                                                                        |                                                           |
| Paßmaße<br>Close tol.                          | Abmaße<br>Std. tolerance |                                               | beschichtet<br>coated                                                                                              |           |                                                                        |                                                           |
| Original / Änderung<br>Revision / Version 0201 |                          |                                               | Datum<br>Date                                                                                                      | Name      | Werkstoff<br>Material                                                  |                                                           |
| Name Helwer                                    |                          |                                               | 23.11.2005                                                                                                         | prakkeau  | Benennung<br>Title                                                     |                                                           |
| Symbol geändert                                |                          |                                               | gez.<br>drawn                                                                                                      | Helwer    | <div> <div>Rollenplan</div> <div>Isomat 3/4/5</div> </div>             |                                                           |
|                                                |                          |                                               | gepr.<br>checked                                                                                                   | Winkler   |                                                                        |                                                           |
|                                                |                          |                                               | ges.<br>seen                                                                                                       | Nienhüser |                                                                        |                                                           |
|                                                |                          |                                               | <div> <div>SCHÜCO</div> </div>                                                                                     |           | SP 2012 BT 60.HI                                                       |                                                           |
|                                                |                          |                                               |                                                                                                                    |           | IsoClassic                                                             |                                                           |
|                                                |                          |                                               |                                                                                                                    |           |                                                                        |                                                           |
|                                                |                          |                                               |                                                                                                                    |           |                                                                        |                                                           |
|                                                |                          |                                               |                                                                                                                    |           |                                                                        |                                                           |
|                                                |                          |                                               | <div> <div>Zeichn.-Nr.<br/>Drawing No.</div> <div>343200 RP 0000</div> </div>                                      |           | <div> <div>Ersatz für<br/>Replacement<br/>for</div> <div></div> </div> |                                                           |
|                                                |                          |                                               | <div> <div>EDV erstellt<br/>Ohne Unterschrift gültig<br/>generated by EDP<br/>valid without signature</div> </div> |           |                                                                        |                                                           |