





Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaß BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaß 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.13,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.



Isomat 3



Isomat 4/5



(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

	Stck.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Bestückungsfolge	R1	Stck.	Art.-Nr. Zubehör
		für Isomat 3/5	für Isomat 4	(v. innen nach außen)		6	280743
A1	1	296220	296220	R1/A1			
A2	1	296220	296220	R1/A2			
A3	1	296213	296220	R1/A3			
A4	1	296213	296220	R1/A4			
F1	1	299116		R1/F1			
F2	1	299116		R1/F2			

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished		Maßstab Scale	Gewicht Weight
		umf. total			
Paßmaße Close tol.		beschichtet coated		Werkstoff Material	g/m
Abmaße Std. tolerance					
Original / Änderung Revision / Version		Datum Date		Benennung Title	
0100		27.04.2005		Rollenplan Isomat 3/4/5	
Name		prakkeau Helwer		Royal C.HI IsoClassic	
gez. drawn		Finkemeyer		Zechn.-Nr. Drawing No.	
gepr. checked		Nienhüser		343340 RP 0000	
ges. seen				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
		SCHÜCO		Ersatz für Replacement for	