







Isomat 3



Isomat 4/5



(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

Stck.	Art.-Nr. für Isomat 3/5	Art.-Nr. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen)	Stck.	Art.-Nr. Zubehör
A1	1	296220	R1/A1	R1	6
A2	1	296220	R1/A2		
A3	1	296213	R1/A3		
A4	1	296213	R1/A4		
F1	1	299116	R1/F1		
F2	1	299116	R1/F2		

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished		Maßstab Scale	Gewicht Weight
		umf. total			
Paßmaße Close tol.		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Abmaße Std. tolerance					
Original / Änderung Revision / Version		Datum Date		Name	
0100		27.04.2005		prakkeau	
Name		gez. drawn		Helwer	
		gepr. checked		Finkemeyer	
		ges. seen		Nienhüser	
				Royal C.HI	
				IsoClassic	
				Zechn.-Nr. Drawing No.	
				343380 RP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO