







Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern
und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

Stck.	Art.-Nr. für Isomat 3/5	Art.-Nr. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen)	Stck.	Art.-Nr. Zubehör
A1	1	296220	R1/A1	R1	4
A2	1	296220	R1/A2	R2	2
A3	1	296213	R1/A3		
A4	1	296213	R1/A4		
F1	1	296829	R2/F1		
F2	1	296829	R2/F2		

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished uml. total beschichtet coated		Maßstab Scale	Gewicht Weight
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		1 : 1	g/m
Original / Änderung Revision / Version		Datum Date		Werkstoff Material	
0100		28.04.2005		Name	
Name		prakkeau		Benennung Title	
gez. drawn		Helwer		Rollenplan	
gepr. checked		Winkler		Isomat 3/4/5	
ges. seen		Nienhüser		Royal C.HI	
				IsoClassic	
				Zechn.-Nr. Drawing No.	
				343450 RP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO