






Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

					Stck.		Art.-Nr. Zubehör	
Stck.		Art.-Nr. für Isomat 5		Art.-Nr. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen)		
A1	1	280699 B		280699 B		R1/A1/R2		R1 6 282821
A2	1	280699 B		280699 B		R1/A2/R2/R3/S1		R2 5 296448
A3	1	280700 B		280699 B		R1/A3/R2		R3 2 280748
A4	1	280700 B		280699 B		R1/A4/R2/R3/S1		R4 1 296209
F1	1	280698 B			R1/F1/R4		S1 2 282014	
F2	1	280698 B			R1/F2/R2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
				mech. polished —		Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight g/m
				uml. total				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — — —		Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version 0100				Datum Date		Name		
Name		28.04.2005		prakkeau		Benennung Title		
		gez. drawn		Helwer		Rollenplan Isomat 4/5		
		gepr. checked		Winkler				
		ges. seen		Nienhüser				
						Royal C.HI		IsoModul
						Zeichn.-Nr. Drawing No. 343490 RP 1000		
				SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for