




Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemäss BGG Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gemäss 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.13,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.


346420



In 2 Durchgängen rollen!




Position  
SA-Rollen



Durchlauf-  
richtung

Isomat 4/5



- Andruck-  
walze
- ⊙ Seitliche  
Andruck-  
rolle

( Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4 )

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

Stck.	Art.-Nr. für Isomat 5	Art.-Nr. für Isomat 4	Bestückungsfolge ( v. innen nach außen )	Stck.	Art.-Nr. Zubehör	
A1	1	296273	296273	R1	2	296207
A2	1	296220	296220	R2	2	296229
A3	1	296273	296273	R3	1	280749
A4	1	296213	296220	SA1	3	296715
F1	1	296273				
F2	1	296697				
Zulässige Abweichung Permissible tolerance				Info-Plan:		
Oberflächenabwicklung Circumference				Gewicht Weight		
mech. polished				Maßstab Scale		
umf. total				1 : 1		
beschichtet coated				g/m		
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version		Datum Date		Name		
0100		03.05.2005		prakkeau		
Name		gez. drawn		Benennung Title		
		Helwer		Rollenplan		
		gepr. checked		Isomat 4/5		
		Finkemeyer		Royal C.HI		
		ges. seen		Nienhüser		
				IsoClassic		
				Zechn.-Nr. Drawing No.		
				343530 RP 0000		
SCHÜCO				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
				Ersatz für Replacement for		