






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)				
A1	1	280699 B	280699 B	R1/A1/R2/R3	R1	6	296210	(10.0 mm)
A2	1	280699 B	280699 B	R1/A2/R2/R3	R2	6	296449	(2.0 mm)
A3	1	280700 B	280699 B	R1/A3/R2/R3	R3	6	296211	(15.7 mm)
A4	1	280700 B	280699 B	R1/A4/R2/R3				
F1	1	280698 B		R1/F1/R2/R3				
F2	1	280698 B		R1/F2/R2/R3				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
				mech. polished		Maßstab Scale		Gewicht Weight
				uml. total				
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance				
				beschichtet coated		1 : 1		
Original / Änderung Revision / Version		0504		Datum Date		Name		Werkstoff Material
Name				02.01.2013				Benennung Title
SA Rolle entfernt		gez. drawn		Winkler		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco AWS 60.HI IsoModul		
		gepr. checked		Finkemeyer				
		ges. seen		Nienhüser				
						Zelchn.-Nr. Drawing No.		343670 RP 1000
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for

SCHÜCO