






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
R1		6		282821		(20.0 mm)		
R2		6		296448		(8.0 mm)		

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)
A1	1	280699 B	280699 B	R1/A1/R2
A2	1	280699 B	280699 B	R1/A2/R2
A3	1	280700 B	280699 B	R1/A3/R2
A4	1	280700 B	280699 B	R1/A4/R2
F1	1	280698 B		R1/F1/R2
F2	1	280698 B		R1/F2/R2

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-			
				uml. total				Maßstab Scale	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		- - -		1 : 1	
Original / Änderung Revision / Version				Datum Date		Name		Werkstoff Material	
0100									
Name				02.06.2008				Benennung Title	
				gez. drawn		Finkemeyer		Rollenplan	
				gepr. checked		Winkler		Isomat 3/4/5	
				ges. seen		Nienhüser		Schüco AWS 60.HI	
								IsoModul	
								343870 RP 1000	
								Zeichn.-Nr. Drawing No.	
								EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
								Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO	
--------	--