






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Position


SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
Stck. Qty.		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		
A1	1	280696 B		280696 B		R1/R2/R3/A1/R4		
A2	1	280699 B		280699 B		R1/R2/A2/R4		
A3	1	280697 B		280696 B		R1/R2/R3/A3/R4		
A4	1	280700 B		280699 B		R1/R2/A4/R4		
F1	1	280695 B			R1/R2/R3/F1/R4			
F2	1	280698 B			R1/R2/F2/R4			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
				mech. polished		-		Maßstab Scale
				uml. total				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		Name		
Name				03.12.2008		Benennung Title		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco AWS 60.HI IsoModul
Rollenhinweis		gez. drawn		Winkler				
		gepr. checked		Finkemeyer				
		ges. seen		Nienhüser				
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		343950 RP 1000
				EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		