






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		R1	6	280752 (Adapter)
A1		1	283128 A	283128 A	R1/A1				
A2		1	283128 A	283128 A	R1/A2				
A3		1	283129 A	283128 A	R1/A3				
A4		1	283129 A	283128 A	R1/A4				
F1		1	283127 A		R1/F1				
F2		1	283127 A		R1/F2				
			Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
					mech. polished		Maßstab Scale		Gewicht Weight
					uml. total		1 : 1		
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Name		Benennung Title	
Name				11.11.2009				Rollenplan Isomat 3/4/5	
		gez. drawn		Winkler				Schüco ADS/HaFü	
		gepr. checked		Finkemeyer				IsoModul	
		ges. seen		Nienhüser				350750 RP 1000	
						Zeichn.-Nr. Drawing No.			
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	