






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
A1	1	280696 A	280696 A	R1/R2/R5/A1	R1	3	296565 (4.8 mm)
A2	1	283128 A	283128 A	R3/R4/R5/A2	R2	3	280749 (7.0 mm)
A3	1	280697 A	280696 A	R1/R2/R5/A3	R3	3	296505 (1.2 mm)
A4	1	283129 A	283128 A	R3/R4/R5/A4	R4	3	299293 (3.0 mm)
F1	1	280695 A		R1/R2/R5/F1	R5	6	280750 (Adapter)
F2	1	283127 A		R3/R4/R5/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU		
				mech. polished	Maßstab Scale		
				uml. total	1 : 1		
				beschichtet coated	Werkstoff Material		
					Benennung Title		
					Rollenplan Isomat 3/4/5		
					Schüco ADS 65 RL IsoModul		
					Zelchn.-Nr. Drawing No.		
					350930 RP 1000		
					EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
					Ersatz für: Replacement for		

SCHÜCO