






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)				
A1	1	280699 A	280699 A	R1/R2/R5/A1	R1	3	296565	(4.8 mm)
A2	1	282615 A	282615 A	R3/R4/R5/A2	R2	3	280749	(7.0 mm)
A3	1	280700 A	280699 A	R1/R2/R5/A3	R3	3	296505	(1.2 mm)
A4	1	282616 A	282615 A	R3/R4/R5/A4	R4	3	299293	(3.0 mm)
F1	1	280698 A		R1/R2/R5/F1	R5	6	280750	(Adapter)
F2	1	282617 A		R3/R4/R5/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
				mech. polished		-		
				uml. total				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Maßstab Scale		Gewicht Weight
Original / Änderung Revision / Version		0302		Datum Date		1 : 1		
Name				22.05.2014		Werkstoff Material		
R1 in R2 korrigiert		gez. drawn		Finkemeyer		Benennung Title		Rollenplan Isomat 3/4/5
		gepr. checked		Winkler				
		ges. seen		Nienhüser				
						Schüco ADS 70 SL.HI		IsoModul
						350960 RP 1000		
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for

SCHÜCO