



**Achtung:** Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




### Isomat 3



Durchlauf-  
richtung

Isomat 4/5



- Andruck-  
walze

○ Seitliche Andruck-rolle

|                                           |                                        |                                               |                                                                                 |                                        | Stck.<br>Qty. |                                                                                         | Art.-Nr. Zubehör<br>Art.-No. Accessories |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| Stck.<br>Qty.                             | Art.-Nr.<br>Art.-No.<br>für Isomat 3/5 | Art.-Nr.<br>Art.-No.<br>für Isomat 4          | Bestückungsfolge (v. innen nach außen)<br>Assembly sequence (inside to outside) |                                        |               |                                                                                         |                                          |                            |
| A1                                        | 1                                      | 280693 B                                      | 280693 B                                                                        | R1/R2/A1/R3                            | R1            | 6                                                                                       | 280753 (15.0 mm)                         |                            |
| A2                                        | 1                                      | 280693 B                                      | 280693 B                                                                        | R1/R2/A2/R3                            | R2            | 6                                                                                       | 296229 (5.5 mm)                          |                            |
| A3                                        | 1                                      | 280694 B                                      | 280693 B                                                                        | R1/R2/A3/R3                            | R3            | 6                                                                                       | 296212 (17.0 mm)                         |                            |
| A4                                        | 1                                      | 280694 B                                      | 280693 B                                                                        | R1/R2/A4/R3                            | SA1           | 3                                                                                       | 299953*                                  |                            |
| F1                                        | 1                                      | 280692 B                                      |                                                                                 | R1/R2/F1/R3                            |               |                                                                                         | *Isomat 3: 2                             |                            |
| F2                                        | 1                                      | 280692 B                                      |                                                                                 | R1/R2/F2/R3                            |               |                                                                                         |                                          |                            |
|                                           |                                        | Zulässige Abweichung<br>Permissible tolerance |                                                                                 | Oberflächenabwicklung<br>Circumference |               | VP<br>PU                                                                                |                                          | Info-Plan:                 |
|                                           |                                        |                                               |                                                                                 | mech.<br>polished                      |               | -                                                                                       |                                          |                            |
|                                           |                                        |                                               |                                                                                 | uml.<br>total                          |               |                                                                                         |                                          |                            |
| Paßmaße<br>Close tol.                     |                                        | Abmaße<br>Std. tolerance                      |                                                                                 | beschichtet<br>coated                  |               | — - —                                                                                   |                                          |                            |
| Original / Änderung<br>Revision / Version |                                        |                                               |                                                                                 | Datum<br>Date                          |               | Name                                                                                    |                                          |                            |
| 0302                                      |                                        |                                               |                                                                                 | 15.06.2016                             |               |                                                                                         |                                          |                            |
| Name                                      |                                        |                                               |                                                                                 | 15.06.2016                             |               | Name                                                                                    |                                          |                            |
| 224739 ersetzt 224581                     |                                        |                                               |                                                                                 | gez.<br>drawn                          |               | Finkemeyer, C.                                                                          |                                          | Rollenplan<br>Isomat 3/4/5 |
|                                           |                                        |                                               |                                                                                 | gepr.<br>checked                       |               | Finkemeyer                                                                              |                                          |                            |
|                                           |                                        |                                               |                                                                                 | ges.<br>seen                           |               | Nienhüser                                                                               |                                          |                            |
|                                           |                                        |                                               |                                                                                 |                                        |               | Schüco ASS 50                                                                           |                                          | Isomodul                   |
|                                           |                                        |                                               |                                                                                 |                                        |               |                                                                                         |                                          |                            |
|                                           |                                        |                                               |                                                                                 |                                        |               | Zeichn.-Nr.<br>Drawing No.                                                              |                                          | 355020 RP 1000             |
|                                           |                                        |                                               |                                                                                 |                                        |               | EDV erstellt<br>Ohne Unterschrift gültig<br>generated by EDP<br>valid without signature |                                          |                            |
|                                           |                                        |                                               |                                                                                 |                                        |               | Ersatz für<br>Replacement<br>for                                                        |                                          |                            |