



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



- Andruck-
walze

Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories				
Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		R1	6 280743 (5.0 mm)				
A1	1	280693 B	280693 B	R1/R2/A1	R2	6 280750 (Adapter)				
A2	1	280693 B	280693 B	R1/R2/A2	SA1	3 299953*				
A3	1	280694 B	280693 B	R1/R2/A3		*Isomat 3: 2 Stück				
A4	1	280694 B	280693 B	R1/R2/A4						
F1	1	280692 B		R1/R2/F1						
F2	1	280692 B		R1/R2/F2						
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:			
				mech. polished	-		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m		
				uml. total						
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated _ _ _ _		Werkstoff Material				
Original / Änderung Revision / Version 0100			Datum Date	Name		Benennung Title				
Name			25.03.2008			Rollenplan Isomat 3/4/5				
		gez. drawn	Finkemeyer		Royal S 50			IsoModul		
		gepr. checked	Finkemeyer							
		ges. seen	Nienhüser							
						Zeichn.-Nr. Drawing No. 355180 RP 1000				
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			Ersatz für Replacement for	