





Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
A1	1	280693 B	280693 B	R1/A1/R2/R3		R1	6	282821 (20.0 mm)
A2	1	280693 B	280693 B	R1/A2/R2/R3		R2	6	296210 (10.0 mm)
A3	1	280694 B	280693 B	R1/A3/R2/R3		R3	4	296448 (8.0 mm)
A4	1	280694 B	280693 B	R1/A4/R2/R3		R4	2	296209 (6.5 mm)
F1	1	280692 B		R1/F1/R2/R4		SA1	3	299953*
F2	1	280692 B		R1/F2/R2/R4				*Isomat 3: 2 Stück

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished uml. total		Maßstab Scale	Gewicht Weight
Paßmaße Close tol.		beschichtet coated		1 : 1	g/m
Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		Datum Date		Benennung Title	
0302		13.05.2008		Rollenplan Isomat 3/4/5	
Name Finkemeyer		Finkemeyer		Schüco AWS 50 BD Novonic IsoModul	
299953 ersetzt 299144		Winkler		355290 RP 1000	
		Nienhüser		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
		SCHÜCO		Ersatz für Replacement for	