






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Position
SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	280750 (Adapter)
A1	1	280693 A	280693 A	R1/A1/R2	R2	6	280748 (6.0 mm)
A2	1	280693 A	280693 A	R1/A2/R2	SA1	3	299953*
A3	1	280694 A	280693 A	R1/A3/R2			*Isomat 3: 2
A4	1	280694 A	280693 A	R1/A4/R2			
F1	1	280692 A		R1/F1/R2			
F2	1	280692 A		R1/F2/R2			
			Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU		Info-Plan:
				mech. polished			
				uml. total		Maßstab Scale	Gewicht Weight
				beschichtet coated		1 : 1	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance			Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version	0201		Datum Date	Name			
Name			02.12.2008		Benennung Title		
Rollenhinweis		gez. drawn		Winkler			Rollenplan
		gepr. checked		Finkemeyer			Isomat 3/4/5
		ges. seen		Nienhüser			Schüco AWS 50
							IsoModul
					Zeichn.-Nr. Drawing No.	355470 RP 1000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for	