






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	280752 (Adapter)
					SA1	3	296863*
A1	1	280696 A	280696 A	R1/A1			*Isomat 3: 2
A2	1	280696 A	280696 A	R1/A2			
A3	1	280697 A	280696 A	R1/A3			
A4	1	280697 A	280696 A	R1/A4			
F1	1	280695 A		R1/F1			
F2	1	280695 A		R1/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
				mech. polished		Info-Plan:	
				uml. total		Maßstab Scale	
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance		1 : 1	
Original / Änderung Revision / Version		0504		Datum Date		Werkstoff Material	
Name				11.01.2019		Benennung Title	
Artikelnr. der Isolierstege geändert		gez. drawn		Winkler, A.		Rollenplan Isomat 3/4/5	
		gepr. checked		Finkemeyer			
		ges. seen				Schüco AWS 60.HI	
						IsoModul	
						Zeichn.-Nr. Drawing No.	
						358010 RP 1000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

