



1. Durchgang: mit leichtem Druck rollen
2. Durchgang: mit normalen Druck rollen

Achtung: Das Rollergesamt ist nach dem Verbund des Profils anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Isomat 4/5



(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	296448 (8.0 mm)		
					R2	6	296210 (10.0 mm)		
A1	1	280736 B	280736 B	R1/A1/R2					
A2	1	280736 B	280736 B	R1/A2/R2					
A3	1	280737 B	280736 B	R1/A3/R2					
A4	1	280737 B	280736 B	R1/A4/R2					
F1	1	280738 B		R1/F1/R2					
F2	1	280738 B		R1/F2/R2					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished	—	Maßstab Scale		Gewicht Weight	
	umf. total								
	beschichtet coated			— — —					
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					1 : 1	g/m		
Original / Änderung Revision / Version		0302		Datum Date	Name	Werkstoff Material			
Name		Finkemeyer		17.08.2006	finkca	Benennung Title			
Bemaßung hinzugefügt		gez. drawn	Finkemeyer		Rollenplan				
		gepr. checked	Winkler		Isomat 3/4/5				
		ges. seen	Nienhüser		Schüco AWS 70.HI				
						IsoModul			
						Zeichn.-Nr. Drawing No.			
						358460 RP 1000			
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	