






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Position

SA-Rollen


Isomat 3



Durchlauf-
richtung



Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

				Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
Stck. Qty.		Art.-Nr. Art.-No.		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		R1 6 280750 (Adapter)	
		für Isomat 3/5		für Isomat 4		SA1 3 296863*	
A1	1	280702 A	280702 A	R1/A1		*Isomat 3: 2	
A2	1	280702 A	280702 A	R1/A2			
A3	1	280703 A	280702 A	R1/A3			
A4	1	280703 A	280702 A	R1/A4			
F1	1	280701 A		R1/F1			
F2	1	280701 A		R1/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
				mech. polished		Info-Plan:	
				uml. total		Maßstab Scale	
				beschichtet coated		1 : 1	
		Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0605		Datum Date		Benennung Title	
Name				05.12.2008		Rollenplan Isomat 3/4/5	
Stck. entfernt		gez. drawn		Finkemeyer		Schüco AWS 70.HI	
		gepr. checked		Winkler		IsoModul	
		ges. seen		Nienhüser		358680 RP 1000	
						Zeichn.-Nr. Drawing No.	
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	