






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Position
SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories			
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		R1	6	296210 (10.0 mm)	
		A1	1	280696 A	280696 A	R1/R2/A1	R2	6	280752 (Adapter)	
		A2	1	280696 A	280696 A	R1/R2/A2	SA1	3	296863*	
		A3	1	280697 A	280696 A	R1/R2/A3	*Isomat 3: 2			
		A4	1	280697 A	280696 A	R1/R2/A4				
		F1	1	280695 A		R1/R2/F1				
		F2	1	280695 A		R1/R2/F2				
				Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		
						mech. polished		-		
						uml. total				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				beschichtet coated		— - —		
Original / Änderung Revision / Version			0403		Datum Date		Name		Werkstoff Material	
Name					05.12.2008				Benennung Title	
Stck. entfernt			gez. drawn		Finkemeyer		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco AWS 70.HI IsoModul			
			gepr. checked		Winkler					
			ges. seen		Nienhüser					
							Zeichn.-Nr. Drawing No. 358700 RP 1000			
							EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	