






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Position
SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
Stck. Qty.		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		
A1	1	280696 A		280696 A		R1/R2/A1		
A2	1	280696 A		280696 A		R1/R2/A2		
A3	1	280697 A		280696 A		R1/R2/A3		
A4	1	280697 A		280696 A		R1/R2/A4		
F1	1	280695 A				R1/R2/F1		
F2	1	280695 A				R1/R2/F2		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan;
				mech. polished				
				uml. total		Maßstab Scale		Gewicht Weight
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		1 : 1		
Original / Änderung Revision / Version				Datum Date		Werkstoff Material		
0403								
Name				05.12.2008		Benennung Title		
Stck. entfernt				gez. drawn		Rollenplan		
				Finkemeyer		Isomat 3/4/5		
				gepr. checked		Schüco AWS 70.HI		
				Nienhüser		IsoModul		
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		358710 RP 1000
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for

SCHÜCO