






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	280736 B	280736 B	R1/A1	282821 (20.0 mm)
A2	1	280736 B	280736 B	R1/A2	
A3	1	280737 B	280736 B	R1/A3	
A4	1	280737 B	280736 B	R1/A4	
F1	1	280738 B	R1/F1		
F2	1	280738 B	R1/F2		

Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:
Paßmaße Close tol.	mech. polished umf. total beschichtet coated	Maßstab Scale	Gewicht Weight
Abmaße Std. tolerance		1 : 1	g/m
Original / Änderung Revision / Version	Datum Date	Werkstoff Material	
0201	28.08.2006		
Name Finkemeyer	Name finkca	Benennung Title	
Bemaßung hinzugefügt	Finkemeyer	Rollenplan Isomat 3/4/5	
gez. drawn	Winkler	Schüco AWS 70.HI	IsoModul
gepr. checked	Nienhüser	Zechn.-Nr. Drawing No.	358760 RP 1000
ges. seen		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for

SCHÜCO