






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	280752 (Adapter)		
A1	1	280702 A	280702 A	R1/A1					
A2	1	280702 A	280702 A	R1/A2					
A3	1	280703 A	280702 A	R1/A3					
A4	1	280703 A	280702 A	R1/A4					
F1	1	280701 A		R1/F1					
F2	1	280701 A		R1/F2					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan;	
				mech. polished	-	Maßstab Scale		Gewicht Weight	
				uml. total		1 : 1			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated	- - -	Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version		0403		Datum Date	Name	Benennung Title			
Name				08.12.2008		Rollenplan Isomat 3/4/5			
Ringbenennung hinzu gefügt		gez. drawn	Finkemeyer			Schüco AWS 70 ST.HI			
		gepr. checked	Winkler			IsoModul			
		ges. seen	Nienhüser			360130 RP 1000			
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No.				
EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature					Ersatz für Replacement for				