



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6 280750 (Adapter)
A1	1	283128 A	283128 A	R1/A1		
A2	1	283128 A	283128 A	R1/A2		
A3	1	283129 A	283128 A	R1/A3		
A4	1	283129 A	283128 A	R1/A4		
F1	1	283127 A		R1/F1		
F2	1	283127 A		R1/F2		

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
				mech. polished		-	
				uml. total			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight
Original / Änderung Revision / Version 0403			Datum Date	Name	Werkstoff Material		
Name			22.03.2018		Benennung Title		
PA Steg 284539 ersetzt 284129		gez. drawn	Finkemeyer, C.				
		gepr. checked	Winkler, A.				
		ges. seen	Nienhäuser, R.				
		SCHÜCO					Zeichn.-Nr. Drawing No. 362100 RP 1000
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature					Ersatz für Replacement for

Rollenplan
Isomat 3/4/5
Schüco ADS 65
IsoModul