






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
					R1	6 280750 (Adapter)
A1	1	283128 A	283128 A	R1/A1		
A2	1	283128 A	283128 A	R1/A2		
A3	1	283129 A	283128 A	R1/A3		
A4	1	283129 A	283128 A	R1/A4		
F1	1	283127 A		R1/F1		
F2	1	283127 A		R1/F2		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	
				mech. polished	Info-Plan:	
				uml. total	Maßstab Scale	
					1 : 1	
					Gewicht Weight	
					Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0302		Datum Date	Benennung Title	
				Name	Rollenplan Isomat 3/4/5	
PA Steg 284539 ersetzt 284129				gez. drawn	Finkemeyer, C.	
				gepr. checked	Winkler	
				ges. seen	Nienhüser, R.	
					Schüco ADS 65RL	
					IsoModul	
					Zeichn.-Nr. Drawing No.	
					362410 RP 1000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
					Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO