





Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	283128 A	283128 A	R1/A1	
A2	1	283128 A	283128 A	R1/A2	
A3	1	283129 A	283128 A	R1/A3	
A4	1	283129 A	283128 A	R1/A4	
F1	1	283127 A	283127 A	R1/F1	
F2	1	283127 A	283127 A	R1/F2	

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
mech. polished		umf. total		Maßstab Scale	Gewicht Weight
beschichtet coated				1 : 1	g/m
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		Datum Date		Name	
0201		11.10.2006		finkca	
Name Finkemeyer		gez. drawn		Benennung Title	
Artikelnr. Innenschale 398730 in		gepr. checked		Rollenplan	
398970 geändert		ges. seen		Isomat 3/4/5	
		Nienhüser		Schüco ADS 65RL	
				IsoModul	
				Zeichn.-Nr. Drawing No.	
				362600 RP 1000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO