






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	280750 (Adapter)	
A1	1	283128 A		283128 A	R1/A1				
A2	1	283128 A		283128 A	R1/A2				
A3	1	283129 A		283128 A	R1/A3				
A4	1	283129 A		283128 A	R1/A4				
F1	1	283127 A			R1/F1				
F2	1	283127 A			R1/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished umf. total		-			
				beschichtet coated		-			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Maßstab Scale		1 : 1	
								Gewicht Weight	
								g/m	
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		Name		Werkstoff Material	
Name		Finkemeyer		21.04.2008		Name		Benennung Title	
PT Steg 284094 ersetzt 284130		gez. drawn		Finkemeyer				Rollenplan	
		gepr. checked		Winkler				Isomat 3/4/5	
		ges. seen		Nienhüser				Schüco ADS 65SL	
								IsoModul	