






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
A1	1	283128 A	283128 A	R2/R3/A1		R1	3	296565 (4.8 mm)
A2	1	283128 A	283128 A	R1/R2/R3/A2		R2	6	280749 (7.0 mm)
A3	1	283129 A	283128 A	R2/R3/A3		R3	6	280750 (Adapter)
A4	1	283129 A	283128 A	R1/R2/R3/A4				
F1	1	283127 A		R2/R3/F1				
F2	1	283127 A		R1/R2/R3/F2				

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-			
				umf. total					
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		- - -			
Original / Änderung Revision / Version				Datum Date		Name		Werkstoff Material	
0100				11.09.2006		finkca		Benennung Title	
Name				gez. drawn		Finkemeyer		Rollenplan Isomat 3/4/5	
				gepr. checked		Winkler			
				ges. seen		Nienhüser			
								Schüco ADS 65SL	
								IsoModul	
								Zeichn.-Nr. Drawing No.	
								362810 RP 1000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO	
--------	--