






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Position
SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories							
		Stck. Qty.		Art.-Nr. Art.-No.		für Isomat 3/5		für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)				
A1		1		283015 B		283015 B		R1/R2/A1		R1		6	280745 (5.7 mm)	
A2		1		283015 B		283015 B		R1/R2/A2		R2		6	280752 (Adapter)	
A3		1		283016 B		283015 B		R1/R2/A3		SA1		3	299953*	
A4		1		283016 B		283015 B		R1/R2/A4					*Isomat 3: 2	
F1		1		283014 B		283014 B		R1/R2/F1						
F2		1		283014 B		283014 B		R1/R2/F2						
				Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:				
						mech. polished		-						
						uml. total				Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				beschichtet coated		- - -		Werkstoff Material				
Original / Änderung Revision / Version		0302				Datum Date		Name		Benennung Title		Rollenplan Isomat 3/4/5		
Name				02.12.2008						Schüco AWS 50		IsoModul		
Rollenhinweis		gez. drawn		Winkler										
		gepr. checked		Finkemeyer										
		ges. seen		Nienhüser										