






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Position


SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

				Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
				Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)			
A1	1	280693 B	280693 B	R1/A1/R2/R3		R1	6 282821 (20.0 mm)
A2	1	280693 B	280693 B	R1/A2/R2/R3		R2	6 296210 (10.0 mm)
A3	1	280694 B	280693 B	R1/A3/R2/R3		R3	5 296448 (8.0 mm)
A4	1	280694 B	280693 B	R1/A4/R2/R3		R4	1 296209 (6.5 mm)
F1	1	280692 B		R1/F1/R2/R3		SA1	3 299144*
F2	1	280692 B		R1/F2/R2/R4		*Isomat 3: 2	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
				mech. polished		Info-Plan:	
				uml. total		Maßstab Scale	
				beschichtet coated		1 : 1	
						Werkstoff Material	
						Benennung Title	
						Rollenplan	
						Isomat 3/4/5	
						Schüco AWS 50	
						IsoModul	
						Zeichn.-Nr. Drawing No.	
						363200 RP 1000	
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	