





Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	280750 (Adapter)		
					R2	6	280748 (6.0 mm)		
A1	1	280693 A	280693 A	R1/A1/R2					
A2	1	280693 A	280693 A	R1/A2/R2					
A3	1	280694 A	280693 A	R1/A3/R2					
A4	1	280694 A	280693 A	R1/A4/R2					
F1	1	280692 A		R1/F1/R2					
F2	1	280692 A		R1/F2/R2					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished	-	Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight g/m	
				uml. total					
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated - - -					
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date	Name	Werkstoff Material			
Name Finkemeyer				13.05.2008		Benennung Title			
Bemaßung geändert		gez. drawn	Finkemeyer			Rollenplan Isomat 3/4/5			
		gepr. checked	Winkler						
		ges. seen	Nienhüser						
		SCHÜCO			Schüco AWS 50		IsoModul		
					Zeichn.-Nr. Drawing No.		363300 RP 1000		
					EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		