



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



- Andruck-
walze

Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

						Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		R1	3	280750 (Adapter)	
A1	1	280702 A	280702 A	R1/A1		R2	3	280752 (Adapter)	
A2	1	280696 A	280696 A	R2/A2		SA1	3	296865*	
A3	1	280703 A	280702 A	R1/A3				*Isomat 3: 2	
A4	1	280697 A	280696 A	R2/A4					
F1	1	280701 A		R1/F1					
F2	1	280695 A		R2/F2					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:			
			mech. polished -		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight			
			uml. total						
Paßmaße Close tol.			Abmaße Std. tolerance						
		beschichtet coated _ _ _ _		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0302			Datum Date 03.12.2008	Name	Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco AWS 60 RL IsoModul				
Name									
Rollenhinweis		gez. drawn	Winkler						
		gepr. checked	Finkemeyer						
		ges. seen	Nienhäuser						
					Zeichn.-Nr. Drawing No. 363520 RP 1000				
					EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				
					Ersatz für Replacement for				