






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Position
SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

⊙ Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories				
Stck. Qty.		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)					
A1	1	280702 A		280702 A		R1/A1					
A2	1	280696 A		280696 A		R2/A2					
A3	1	280703 A		280702 A		R1/A3					
A4	1	280697 A		280696 A		R2/A4					
F1	1	280701 A				R1/F1					
F2	1	280695 A				R2/F2					
				Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:		
						mech. polished		-		Maßstab Scale	1 : 1
						uml. total					
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				beschichtet coated		- - -		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version				0302		Datum Date		Name		Benennung Title	
Name						03.12.2008				Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco AWS 60 RL IsoModul	
Rollenhinweis				gez. drawn		Winkler					
				gepr. checked		Finkemeyer					
				ges. seen		Nienhüser					
										363530 RP 1000	
								Zeichn.-Nr. Drawing No.			
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO