






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)					
A1	1	280702 B	280702 B	R1/A1/R2	R1	6	282821 (20.0 mm)		
A2	1	280702 B	280702 B	R1/A2/R2	R2	4	299293 (3.0 mm)		
A3	1	280703 B	280702 B	R1/A3/R2	R3	2	296452 (1.5 mm)		
A4	1	280703 B	280702 B	R1/A4/R2					
F1	1	280701 B		R1/F1/R3					
F2	1	280701 B		R1/F2/R3					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-		Maßstab Scale	
				uml. total				1 : 1	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0302		Datum Date		Name		Benennung Title	
Name				30.06.2009				Rollenplan Isomat 3/4/5	
Artikelnr. Aussenschale		gez. drawn		Finkemeyer				Schüco AWS 65 RL	
korrigiert		gepr. checked		Winkler				IsoModul	
		ges. seen		Nienhüser					
				</					