



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



- Andruck-
walze

Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	280752	
A1	1	280699 A	280699 A	R1/A1	SA1	3	296863*	
A2	1	280699 A	280699 A	R1/A2			*Isomat 3: 2	
A3	1	280700 A	280699 A	R1/A3				
A4	1	280700 A	280699 A	R1/A4				
F1	1	280698 A		R1/F1				
F2	1	280698 A		R1/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
			mech. polished		-		Maßstab Scale	
			uml. total				Gewicht Weight	
Paßmaße Close tol.			Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		1 : 1	
Original / Änderung Revision / Version		0302		Datum Date	Name		Werkstoff Material	
Name		03.12.2008		Benennung Title		Rollenplan Isomat 3/4/5		
Stck. entfernt		gez. drawn	Finkemeyer		Schüco AWS 65 RL			
		gepr. checked	Winkler		IsoModul			
		ges. seen	Nienhäuser					
		SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No.		363610 RP 1000		
				EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		