






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck.	Art.-Nr. Zubehör
						Qty.	Art.-No. Accessories
A1	1	280702 B	280702 B	R1/A1/R2	R1	6	282821 (20.0 mm)
A2	1	280702 B	280702 B	R1/A2/R2	R2	5	299293 (3.0 mm)
A3	1	280703 B	280702 B	R1/A3/R2	R3	1	296452 (1.5 mm)
A4	1	280703 B	280702 B	R1/A4/R2			
F1	1	280701 B		R1/F1/R2			
F2	1	280701 B		R1/F2/R3			

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	-	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
			umf. total			
Paßmaße Close tol.			beschichtet coated			
Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version 0201			Datum Date		Benennung Title	
Name Finkemeyer			21.05.2007		FINKCA	
Bemaßung geändert			gez. drawn		Finkemeyer	
			gepr. checked		Winkler	
			ges. seen		Nienhüser	
					Schüco AWS 65	
					IsoModul	
					Zeichn.-Nr. Drawing No.	
					364200 RP 1000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
					Ersatz für Replacement for	



Rollenplan

Isomat 3/4/5