



224088 PT
224089 PA

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Isomat 4/5



(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
Stck. Qty.		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		
A1	1	280702 B		280702 B		R1/A1/R2		
A2	1	280702 B		280702 B		R1/A2/R2		
A3	1	280703 B		280702 B		R1/A3/R2		
A4	1	280703 B		280702 B		R1/A4/R2		
F1	1	280701 B				R1/F1/R3		
F2	1	280701 B				R1/F2/R3		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
				mech. polished				Maßstab Scale
				uml. total				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— - —		
Original / Änderung Revision / Version				Datum Date		Name		Werkstoff Material
Name Finkemeyer				22.05.2007		FINKCA		
Bemaßung geändert				gez. drawn		Finkemeyer		
				gepr. checked		Winkler		
				ges. seen		Nienhüser		Schüco AWS 65
								IsoModul
								364800 RP 1000
								Ersatz für Replacement for