



224088 PT
224089 PA

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Isomat 4/5



(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.			Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	282821 (20.0 mm)			
A1	1	280702 B	280702 B	R1/A1/R2	R2	4	299293 (3.0 mm)			
A2	1	280702 B	280702 B	R1/A2/R2	R3	2	296452 (1.5 mm)			
A3	1	280703 B	280702 B	R1/A3/R2						
A4	1	280703 B	280702 B	R1/A4/R2						
F1	1	280701 B		R1/F1/R3						
F2	1	280701 B		R1/F2/R3						
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:		
				mech. polished		-		Maßstab Scale 1 : 1		
				uml. total						
				beschichtet coated		— - —				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material		Gewicht Weight g/m		
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		Name		Benennung Title		
Name Finkemeyer				22.05.2007		FINKCA		Rollenplan Isomat 3/4/5		
Bemaßung geändert		gez. drawn		Finkemeyer						
		gepr. checked		Winkler						
		ges. seen		Nienhäuser						
						Schüco AWS 65		IsoModul		
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		364830 RP 1000		
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		