





Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories					
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		R1	6	282821 (20.0 mm)			
		A1	1	280702 B	280702 B	R1/A1/R2	R2	4	299293 (3.0 mm)			
		A2	1	280702 B	280702 B	R1/A2/R2	R3	2	296452 (1.5 mm)			
		A3	1	280703 B	280702 B	R1/A3/R2						
		A4	1	280703 B	280702 B	R1/A4/R2						
		F1	1	280701 B		R1/F1/R3						
		F2	1	280701 B		R1/F2/R3						
				Zulässige Abweichung Permissable tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:		
						mech. polished		-				
						uml. total				Maßstab Scale		
						beschichtet coated		— - —		1 : 1		
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance								Gewicht Weight		
Original / Änderung Revision / Version			0201		Datum Date		Name		Werkstoff Material			
Name					01.12.2008				Benennung Title			
Bemaßung Ringe hinzugefügt			gez. drawn		Finkemeyer				Rollenplan Isomat 3/4/5			
			gepr. checked		Winkler							
			ges. seen		Nienhüser							
									Schüco AWS 65		IsoModul	
									Zeichn.-Nr. Drawing No.		364880 RP 1000	
									EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	