






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)					
A1	1	280702 B	280702 B	R1/A1/R2/R3	R1	6	296210	(10.0 mm)	
A2	1	280702 B	280702 B	R1/A2/R2/R3	R2	6	296448	(8.0 mm)	
A3	1	280703 B	280702 B	R1/A3/R2/R3	R3	6	280743	(5.0 mm)	
A4	1	280703 B	280702 B	R1/A4/R2/R3					
F1	1	280701 B		R1/F1/R2/R3					
F2	1	280701 B		R1/F2/R2/R3					
		Zulässige Abweichung Permissable tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-			
				uml. total					
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		- - -		Maßstab Scale	
Original / Änderung Revision / Version		0504		Datum Date		Name		1 : 1	
Name				02.01.2013				Gewicht Weight	
SA Rolle entfernt		gez. drawn		Winkler				Werkstoff Material	
		gepr. checked		Finkemeyer				Benennung Title	
		ges. seen		Nienhüser				Rollenplan Isomat 3/4/5	
								Schüco AWS 65	
								IsoModul	