






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.
Attention: Eine Pulverbeschichtung bzw. Eloxierung ist nach dem Verrollen auch mit PA-Stegen nicht möglich!



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
					R1	6	282821 (20.0 mm)
A1	1	280736 B	280736 B	R1/A1			
A2	1	280736 B	280736 B	R1/A2			
A3	1	280737 B	280736 B	R1/A3			
A4	1	280737 B	280736 B	R1/A4			
F1	1	280738 B		R1/F1			
F2	1	280738 B		R1/F2			

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:		
			mech. polished	—	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m		
			umf. total					
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	— - —				
Original / Änderung Revision / Version 0201			Datum Date	Name	Werkstoff Material			
Name Finkemeyer			03.11.2006	finkca	Benennung Title			
Bemaßung geändert		gez. drawn	Finkemeyer		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco AWS 70 BS.HI IsoModul			
		gepr. checked	Winkler					
		ges. seen	Nienhüser					
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No. 366140 RP 1000			
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	